




## Frezavimo galvutė 90° MECH17, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / Zeff: 63/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis  $a_e$  pjaunant tokiu pat gyliu  $a_p$ .

### Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 1704
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	4
Bendras ilgis $L_{viso}$	70 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,maxs.}$	45 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------