

RUNPOTEC

HPI KABELINŽINĖSPECIALIST

Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto GF3 plastikinėje dėžėje su integruotu skaitmeniniu skaitikliu, Juostos ilgis: 30m



Užsakymo data

Užsakymo numeris

814869 30

GTIN

9120045477122

Produktų klasė

86A

Aprašymas

Modelis:

3 mm storio stiklo pluošto virvė, **atspari tempimui** ir tuo pačiu **labai lanksti**; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.

Ergonomiška laikymo ir nešimo rankena. Patentuotas kreipiamasis antgalis su apsauga nuo susisukimo ir užlenkimo (2 x išorinis sriegis Ø RTG 6 mm). Automatinis atgalinės eigos saugiklis. Neslystanti danga. Tinka statybvietėse, atsparus vandeniui ir dulkėms, atsparus smūgiams.

Galimas iki 38 mm spindulio.

Taip pat suderinamas su RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) ir bazalto strypais (Nr. 814877).

Su integruotu skaitmeniniu skaitikliu.

Tiekimo sudėtis:

Su priedais saugiai uždaromoje dėžutėje: 1 lankstus kreipiamasis antgalis (Runpo slankiklis) su apsauga nuo susisukimo, 1 galinės įvorės RTG Ø 6 mm, 1 pagalbinė traukimo priemonė, 1 specialūs klijai 3 g, 1 kabelio traukimo virvė (Ø 14 mm išorėje), 6 lipnios įvorės Ø 3 mm, 3 ašelės Ø 7 mm, 1 lemputė Ø 11 mm, 1 jungiamoji įvorė, 2 montavimo raktas, 1 tabletės formos baterija CR2032.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------|
| Juostos ilgis | 30 m |
| Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks. | 1,3 kN |
| Maksimali įkabinimo juostos apkrova | 4,5 kN |
| Produkto rūšis | Kabelių įtraukimo įrankiai |