

**Garant**
**Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7735, Žingsnis: 1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218061 1
GTIN	4045197412096
Produktų klasė	21D

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirtos** sriegio frezavimo plokštelės **darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.**

Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

**Paskirtis:**

**Metriniams vidiniams sriegiams 60°** pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

**Pastaba:**

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).

Pastūma  $f_z = \text{HB 7720}$  apdirbant plieną  $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / per dantį}$ .

Pastūma  $f_z = \text{HB 7735}$  apdirbant INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / per dantį}$ .

**Techninis aprašymas**

Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Visas profilis	taip
Danga	TiAlN

Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	24
Kietlydinys	HB7735
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	25 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	25 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	20 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	120 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

ribotai tinka