

Garant**Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis), HM DLC, Tipas: D1009****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547600 D1009
GTIN	4067263736509
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **labai didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Jokių drožlių sancaupų ir aukštos kokybės paviršiai. Koto Ø 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnę šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.

- **Nuimamas didelis kiekis medžiagos.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasiūalinimą.**
- **Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.**
- **puikus tarnavimo laikas.**

Paskirtis:

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas. Tinka tiek rankiniams, tiek pramoniniams robotams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	49 mm
Galvos Ø	10 mm
Forma	D1009
Dantų smulkumas	labai rupus
Galvutės ilgis L ₁	9 mm
Koto Ø	6 mm
Forma	Rutulinės formos
Serija	GARANT Master Alu
Ašmenys	HM DLC
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		