

**Garant****Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis), HM DLC, Tipas: AS1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547600 AS1225
GTIN	4067263736424
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **labai didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Jokių drožlių sancaupų ir aukštos kokybės paviršiai. Koto Ø 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnę šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.

- **Nuimamas didelis kiekis medžiagos.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pašalinimą.**
- **Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.**
- **puikus tarnavimo laikas.**

**Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

**Paskirtis:**

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas. Tinka tiek rankiniams, tiek pramoniniams robotams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Pastaba:**

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

## Techninis aprašymas

Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Forma	AS1225
Galvos Ø	12 mm
Bendras ilgis	65 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų smulkumas	labai rupus
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	GARANT Master Alu
Ašmenys	HM DLC
Produkto rūšis	Freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		