

**Garant****Freza GARANT Master Alu – labai rupi (spalvotieji metalai / aliuminis), HM DLC, Tipas: L0820****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 547600 L0820  |
| GTIN             | 4067263736561 |
| Produktų klasė   | 51D           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Naujoviškos formos dantų geometrija** užtikrina **labai didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą**. Jokių drožlių sancaupų ir aukštos kokybės paviršiai. Koto Ø 6mm. Tinka naudoti rupiajam ir glotniajam apdirbimui. Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnę šilumos kaupimąsi ir geresnį drožlių pašalinimą.

- **Nuimamas didelis kiekis medžiagos.**
- **Tolygus veikimas.**
- **Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasiūalinimą.**
- **Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.**
- **puikus tarnavimo laikas.**

**Paskirtis:**

Optimizuotas kietųjų ir minkštųjų aliuminio lydinių, plastikų, bronzos ir spalvotųjų metalų apdirbimas. Tinka tiek rankiniams, tiek pramoniniams robotams. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Pastaba:**

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

**Techninis aprašymas**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dantų smulkumas | labai rupus              |
| Galvutės ilgis  | 20 mm                    |
| Koto Ø          | 6 mm                     |
| Bendras ilgis   | 60 mm                    |
| Galvos Ø        | 8 mm                     |
| Forma           | L0820                    |
| Forma           | Užapvalinto kūgio formos |
| Serija          | GARANT Master Alu        |
| Ašmenys         | HM DLC                   |
| Produkto rūšis  | Freza                    |

**Vartotojo duomenys**

|                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg         | tinka         |                |           |
| CuZn           | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka |                |           |