

Garant**Freza GARANT Master Uni – vid., HM, Tipas: D1210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540355 D1210
GTIN	4067263736851
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Koto ilgis 200 mm (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis	10 mm
Bendras ilgis	210 mm
Galvos Ø	12 mm
Forma	Rutulinės formos
Serija	GARANT Master Uni
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		