



## Kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Bendras ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	701601 200
GTIN	
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC). KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

#### Standartas:

**DIN ISO 5746.**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas.

#### Pastaba:

Ankstesnj modelį Nr. 701600 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	200 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3,8 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Gamintojo pavadinimas	KNIPEXtend
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	dantytas

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuoti
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės