



Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713101 160
GTIN	
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja. KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šlampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnj modelj Nr. 713100 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalios smailios, tiesios
Norma	DIN ISO 5745

Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės