



## Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvaskalais, Bendras ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	713501 160
GTIN	
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.

Replės chromuotos, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.

KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

#### Standartas:

**DIN ISO 5745**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

#### Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 713500 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Žiaunų ilgis	50 mm
Žiočių forma	ovalios smailios, lenktos (40°– 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Žiaunų savybės	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)

Žiaunų modelis	vidinė dalis šiurkšti
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės