



## Našios grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, TwinForce®, poliruotos, rankenos su apvalkalais, Bendras ilgis: 180mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

723181 180

GTIN

Produktų klasė

73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta viršūnė, indukcinio būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), dvigubos ekscentrinės konstrukcijos lankstas.

Replės, dengtos juoda antikorozinė danga, galvutė poliruota, rankenos su kelių komponentų apvalkalais ir KNIPEXtend sąsaja.

KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

#### Privalumai:

**Padidintos jėgos šoninio kirpimo žnyplės, 50 % reikia mažiau jėgų** lyginant su ankstesnėmis to paties dydžio šoninio kirpimo žnyplėmis. Pjaunant reikia naudoti mažiau jėgos.

#### Privalumai:

**Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės,** kerpant reikia lyginant su ankstesnėmis to paties dydžio šoninio kirpimo žnyplėmis.

**Standartas:****DIN ISO 5749****Apdirbama medžiaga:**

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

**Pastaba:**

Ankstesnę modelį Nr. 723180 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

**Techninis aprašymas**

Kerpa kietą vielą iki Ø	3,2 mm
Kerpa stygų vielą, kurios Ø iki	3 mm
visas ilgis	180 mm
Gamintojo pavadinimas	TwinForce
Kerpa minkštą vielą iki Ø	5,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastiko danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	taip
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės