



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Bendras ilgis: 125mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 724861 125 |
| GTIN | 4003773039501 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja. KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnj modelį Nr. 724860 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| visas ilgis | 125 mm |
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 1,5 mm |
| Kerpa minkštą vielą iki Ø | 3 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC) |
| Paviršius | chromuoti |
| Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne |
| su atidarymo spyruokle | ne |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |