

Garant**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860482 200
GTIN	4067263736899
Produktų klasė	81D

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjuvis	19,5×9,5 mm
Išnešimas	100 mm
Užveržimo tarpas	200 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

