

**Garant****Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860482 160
GTIN	4067263736882
Produktų klasė	81D

**Aprašymas****Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

**Techninis aprašymas**

Kreipiančiosios skerspjuvis	16,5×7,5 mm
Užveržimo tarpas	160 mm
Išnešimas	80 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

