

Garant**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860482 300
GTIN	4067263742906
Produktų klasė	81D

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Techninis aprašymas

Išnešimas	140 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	25×12 mm
Užveržimo tarpas	300 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

