

Garant**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860482 500
GTIN	4067263742937
Produktų klasė	81D

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Techninis aprašymas

Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	500 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	25×12 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

