

**Garant****Plieninis veržtuvas su nulenkiama rankena, Užveržimo tarpas: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860492 250
GTIN	4067263742999
Produktų klasė	81D

**Aprašymas****Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Plieniniai veržtuvai su nulenkiama rankena. Greitas detalės prisukimas ir užveržimas fiksuotoje, vertikalioje rankenos padėtyje. **Nevarginantis darbas didele jėga su nulenкта rankena.**

**Techninis aprašymas**

Kreipiančiosios skerspjūvis	22×10,5 mm
Išnešimas	120 mm
Užveržimo tarpas	250 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

