

bimos

ESD sukama darbo kėdė, audinys, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta,
Tipas: ESD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD putos. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis. Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Standartas:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	60 mm

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Serija	Work-Tec Ergo
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė