

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, Supertec, su ratukais, žema, Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD Supertec medžiagos. Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Dėl mikro dangos apjungia medžiagos ir putplasčio privalumus. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškėmis rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

**Standartas:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Techninis aprašymas**

Serija	Work-Tec Ergo
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai

Sėdynės gylis	470 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Modelis	su ratukais
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė

---

## Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------