

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, audinys, su ratukais, žema, Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Produktų klasė	96B

**Aprašymas****Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD putos. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvaskalu ir rankenomis. Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

**Standartas:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Nugaros atramos aukštis	580 mm

Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Serija	Work-Tec Ergo
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė

---

## Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------