

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, Supertec, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta,
Tipas: ESD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD Supertec medžiagos. Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Dėl mikro dangos apjungia medžiagos ir putplasčio privalumus. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Standartas:**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Techninis aprašymas**

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis	470 mm

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Modelis	didelis sėdėjimo aukštis
Serija	Work-Tec Ergo
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė