

metabo**Tiesinis šlifuoklis be akumulatoriaus, Tipas: GVB18LTXBL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Tiesiniai Metabo® šlifuokliai yra vieni iš ploniausių ir kompaktiškiausių rinkoje. Galingi laidinių ir akumuliatorinių tiesinių šlifuoklių varikliai užtikrina maksimalų našumą ir didelį tikslumą visose srityse.

Tiesiniai akumuliatoriniai šlifuokliai su dideliu (ir kintamu) sūkių skaičiumi, tinka sudėtingiems šlifavimo darbams net ir ankštosiose vietose.

- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po baterijos keitimo.**
- **Fiksuojamas suklys, kad būtų lengva pakeisti įrankį.**

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su spyruokliuojančia įvove 6 mm, guminiu dangteliu, dulkių filtru, veržliarakčiu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	0
----------------------	---

maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	8000 - 28000 min ⁻¹
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	1,4 kg
Gamintojo pavadinimas	GVB18LTXBL11-28
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoKLis