


HOLEX**Replių rinkinys, Raktų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954208 5
GTIN	4067263906469
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954208: ABS plastiko dėžė
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 180: ABS plastiko dėžė
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 250: ABS plastiko dėžė
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713195 dyd. 200: ABS plastiko dėžė
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713595 dyd. 200: ABS plastiko dėžė
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Modelis	su replėmis
Gylis G	20
Plotis	200 mm

Įrankių skaičius	5
Plotis G	8
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713195 200
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713595 200
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954208	952001 954208