


HOLEX**Replių rinkinys, Raktų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954306 5
GTIN	4067263906483
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesugeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954306: ABS plastiko dėžė
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 180: ABS plastiko dėžė
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 300: ABS plastiko dėžė
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713195 dyd. 200: ABS plastiko dėžė
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713595 dyd. 200: ABS plastiko dėžė
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
Modelis	su replėmis
Įrankių skaičius	5
Plotis G	10
Gylis G	20
Gylis	500 mm

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954306	952001 954306
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvaskalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Vamzdinės replės, dengtos antikoroazine danga, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 300 mm	706145 300
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, nušlifotos, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 200 mm	713195 200
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 200 mm	713595 200
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 160 mm	725245 160