


HOLEX**Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 125X23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai** tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lankščiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	27 mm
Šepečio plotis	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šerių storis	0,35 mm

Pritaikymo žiedo Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Šepečio Ø D ₁	125 mm
Kiaurymės Ø d ₁	40 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys