


HOLEX**Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 250X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai** tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu). Kiaurymė su dvigubu pleištinio griovelio.

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lankščiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Šepečio plotis	25 mm
Šepečio Ø D ₁	250 mm
Ilgis H ₁	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	3600 min ⁻¹

Kiaurymės \varnothing d ₁	50,8 mm
Kiaurymės \varnothing praplečiamas iki	80 mm
Pritaikymo žiedo \varnothing	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys