

**HOLEX****Vielinis apvalus šepetys Žalvarinė viela 0,15 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 120X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai** tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiami kartu).

**Paskirtis:**

**Žalvario, vario, lengvųjų metalų ir pan. apdirbimui.** Poliravimui, tiksliam valymui šepečiais ir t. t.

Poliravimui, švariam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	33 mm
Šepečio plotis	25 mm

Pritaikymo žiedo Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys