

**HOLEX****Užvartų nuėmimo apvalus šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 250X60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištinu grioveliu 13x7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.

Banguota, labai tvirta **plieninė viela**.

**Paskirtis:**

Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.

Idealiai tinka ekonomiškam užvartų nuėmimui nuo lakštų, profilių, vamzdžių, plastikinių dalių ir panašiai.

Keilnut 13,5x7,6.

**Pastaba:**

Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	3600 min <sup>-1</sup>
---------------------------	------------------------

Šepečio Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Šepečio plotis	58 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	50 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Šerių storis	0,35 mm
pavaros mechanizmas	Užvartų nuėmimo staklės
Produkto rūšis	Apvalus šepetys