

HOLEX

Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115X22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	571203 115X22
GTIN	4067263906575
Produktų klasė	57H

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø d ₁	22 mm
Plotis L ₁	14 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	115 mm
Ilgis H ₁	24 mm

Pynių kiekis	20
Šerių storis	0,5 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys