

**HOLEX**

**Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1 x kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115XM14mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Produktų klasė	57H

## Aprašymas

### Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

### Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

**Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo. Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoklių**.

## Techninis aprašymas

Šerių storis	0,5 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	24 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Pynių kiekis	20

maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Sriegis M	M14
Plotis L <sub>1</sub>	14 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys