

**HOLEX**

**Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×  
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115X22mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Produktų klasė	57H

## Aprašymas

### Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

### Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

## Techninis aprašymas

Pynių kiekis	20
maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Ilgis H <sub>1</sub>	24 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Plotis L <sub>1</sub>	14 mm

Šerių storis	0,5 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys