

HOLEX

**Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125XM14mm**



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 571207 125XM14 |
| GTIN | 4067263906711 |
| Produktų klasė | 57H |

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Dviejų kryptių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas. Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoklių.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Šepečio Ø D ₁ | 125 mm |
| Pynių kiekis | 20 |
| Ilgis H ₁ | 29 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 12500 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sriegis M | M14 |
| Plotis L ₁ | 14 mm |
| Šerių storis | 0,5 mm |
| Šerių medžiaga | Plieninė viela |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |