

HOLEX

**Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 125XM14mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Produktų klasė	57H

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui. Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoklių.**

Techninis aprašymas

Sriegis M	M14
Pynių kiekis	20
Šerių storis	0,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	125 mm

Ilgis H ₁	29 mm
Plotis L ₁	14 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys