

**HOLEX****Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×sriegis M: 115XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

**Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

**Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių**.

**Techninis aprašymas**

Plotis L <sub>1</sub>	12 mm
Šerių storis	0,5 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Sriegis M	M14

Ilgis H <sub>1</sub>	24 mm
Pynių kiekis	20
maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Kūginis šepetys