

HOLEX**Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio Ø D1: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573005 100
GTIN	4067263906902
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuoekliams ir stacionarioms staklėms.

Su **vidiniu sriegiu M14**. Su **vidiniu sriegiu M14**.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	30 mm
Šepečio Ø D ₁	100 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Sriegis M	M14
Šerių storis	0,35 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys

