

**HOLEX****Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573205 60
GTIN	4067263906919
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuoekliams ir stacionarioms staklėms.

Su **vidiniu sriegiu M14**. Su **vidiniu sriegiu M14**.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Sriegis M	M14
Šerių storis	0,3 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys