

**HOLEX****Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

573205 80

GTIN

4067263906926

Produktų klasė

57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuoekliams ir stacionarioms staklėms.

Su **vidiniu sriegiu M14**. Su **vidiniu sriegiu M14**.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius

8500 min<sup>-1</sup>Šepečio Ø D<sub>1</sub>

85 mm

Šerių storis

0,3 mm

Ilgis H<sub>1</sub>

25 mm

Sriegis M

M14

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys