

HOLEX**Taurelės formos šepetys dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×sriegis M: 65XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	572108 65XM14
GTIN	4067263906971
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Lygi viela, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Specialiai kampiniams šlifuokliams tvirtinti.

Su **vidiniu sriegiu M14.**

Techninis aprašymas

Apsauginis žiedas	ne
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	65 mm
Šerių storis	0,5 mm
Ilgis H ₁	20 mm

Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	Dvipusis pynimas
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys