

**HOLEX****Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 70X16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574050 70X16
GTIN	4067263907022
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	19 mm
Šerių storis	0,3 mm
Plotis L <sub>1</sub>	14 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	70 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys