


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 40X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574050 40X10
GTIN	4067263906995
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm**.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Plotis L ₁	10 mm
Šepečio Ø D ₁	40 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Ilgis H ₁	9 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių storis	0,3 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys