

**HOLEX****Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 60X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574050 60X15
GTIN	4067263907015
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuoekliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

Šepečio Ø D <sub>1</sub>	60 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Ilgis H <sub>1</sub>	17 mm
Šerių storis	0,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Plotis L <sub>1</sub>	15 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys