


**HOLEX****Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 574150 50X15  |
| GTIN             | 4067263907060 |
| Produktų klasė   | 57H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm**.

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Šepečio Ø D <sub>1</sub>  | 50 mm                   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>     | 6 mm                    |
| Šerių storis              | 0,2 mm                  |
| Plotis L <sub>1</sub>     | 15 mm                   |
| Ilgis H <sub>1</sub>      | 12 mm                   |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Šerių medžiaga | Plieninė viela  |
| Pynimas        | banguota        |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |