


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 574225 70X10 |
| GTIN | 4067263934714 |
| Produktų klasė | 57H |

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ilgis H ₁ | 19 mm |
| Šerių storis | 0,3 mm |
| Šepečio Ø D ₁ | 70 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 15000 min ⁻¹ |
| Plotis L ₁ | 10 mm |

| | |
|----------------|-----------------|
| Šerių medžiaga | INOX viela |
| Pynimas | banguota |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |