


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 50X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574225 50X15
GTIN	4067263880790
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹
Šerių storis	0,2 mm
Ilgis H ₁	12 mm
Plotis L ₁	15 mm
Koto Ø D _s	6 mm

Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys