


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 80X18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574225 80X18
GTIN	4067263934738
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Plotis L ₁	18 mm
Šerių storis	0,3 mm
Šepečio plotis	18 mm
Šepečio Ø D ₁	80 mm
Koto Ø D _s	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹

Ilgis H ₁	20 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	bangota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys