


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Žalvarinė viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1×apimamas plotas L1: 40X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574360 40X10

GTIN

4067263934813

Produktų klasė

57H

Aprašymas**Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifuoekliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Sudėtingiems spalvotojų metalų užvartų nuėmimo ir valymo darbams.

Techninis aprašymasKoto Ø D_s

6 mm

maksimalus sūkių skaičius

18000 min⁻¹Plotis L₁

10 mm

Šerių storis

0,2 mm

Šepečio Ø D₁

40 mm

Ilgis H₁

9 mm

Šerių medžiaga	Žalvarinė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys