


**HOLEX****Apvalus šepetys su kotu mikro abrazyvus, SiC, grūdelių dydis 320, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

**Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	320
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	70 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm

rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys