


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 80X12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574253 80X12
GTIN	4067263934790
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuoliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	20 mm
Šepečio plotis	12 mm
Šepečio Ø D ₁	80 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Plotis L ₁	9 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹

Šerių storis	0,2 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	bangota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys