


HOLEX**Apvalus šepetys su kotu mikro abrazyvus, SiC, grūdelių dydis 120, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 70X10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; **koto Ø 6 mm.**

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifukuoliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.

Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	70 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Koto Ø D _s	6 mm
Ilgis H ₁	20 mm
maksimalus sūkių skaičius	15000 min ⁻¹

Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto rūšis	Apvalus šepetys