



Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955018 36
GTIN	4067263934950
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G** x **16 G** arba 500 x 400 mm (B x T).

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520 – 914582.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955018: ABS plastiko dėžė

HOLEX kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613950 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

HOLEX Perjungiamo terkšlė 1/2 colio Nr. 640190 dyd. 1/2: ABS plastiko dėžė

HOLEX 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641020 dyd. 125; 250: po 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641320 dyd. 295: ABS plastiko dėžė

HOLEX 1/2 colio kardaninis šarnyras Nr. 641620 dyd. 1/2: ABS plastiko dėžė

HOLEX 12-briaunė 1/2 colio galvutė Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 vnt.

HOLEX 12-briaunė 1/2 colio galvutė ilga Nr. 642520 dyd. 17; 19; 21: po 1 vnt.

HOLEX atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 660701 dyd. 3,5; 5,5: po 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 5,5: ABS plastiko dėžė

HOLEX trumpas atsuktuvai, Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 2: ABS plastiko dėžė

HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 703000 dyd. 180: ABS plastiko dėžė

HOLEX vamzdinės replės Nr. 706151 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

HOLEX šaltkalvio plaktukas Nr. 750125 dyd. 300: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Gylis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Gylis G	16
Plotis	500 mm
Plotis G	20
Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
tinka darbo vietos įrangai	Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613950 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613950 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613950 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613950 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613950 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613950 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613950 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613950 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613950 8
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640190 1/2
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 125 mm	641020 125

1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 250 mm	641020 250
Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm	641320 295
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641620 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642120 13
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642120 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642120 15
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642120 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642120 17
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642120 18
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642120 19
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642120 21
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642120 22
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642120 24
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 17 mm	642520 17
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 19 mm	642520 19
12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė Rakto dydis 21 mm	642520 21
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5
Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 5,5 mm	664201 5,5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668471 2
Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos Visas ilgis 180 mm	703000 180
Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu Visas ilgis 250 mm	706151 250

Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 300 g

750125 300

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo
putplasčio komplektui 955018

952001 955018